


**Garant****WNMG 080412, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Klasa artykułu	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

## Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	VG
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	M

głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia