

Garant**WNMG 060404, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7120-1
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągłe

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia