

**CNMM 160612, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 160612 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania a_p : 2 - 8 mm

posuw f : 0,2 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 180 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,8 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VR
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 180 m/min
Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,8 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	2 - 8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia