

HOLEX®**Stale półkiy centrujące z wkładem z węglików spiek., stożek Morse'a: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	323800 3
GTIN	4045197296733
Klasa artykułu	32L

Opis**Wykonanie:**

Kąt ostrza 60°, powierzchnia szlifowana.

półkiel z głęboko osadzonym ostrzem z HM zapewnia dobry dostęp
noża tokarskiego do powierzchni czołowych obrabianego detalu.

ostrza kłóy centrujących z węglików spiekanych wyposażone są w rowek
wskazujący maksymalne zaszlifowanie ostrza.

Norma:**DIN 806**

Ø zewn. D: 24,1 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø węglików spiekanych H: 11 mm

długość powierzchni L₁: 38 mm

wysokość b: 3 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	24,1 mm
stożek Morse'a	3
wysokość b	3 mm
długość powierzchni L ₁	38 mm
Ø węglików spiekanych H	11 mm
długość całkowita L	125 mm

