

**Garant****CCMT 09T302, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Klasa artykułu	21G

## Opis

CCMT 09T302 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Łamacz wiórów	VS
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia