

**Garant****CC.T 09T304, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 09T304 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia