

Garant**DC.T 070204, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070204 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia