

Osełki diamentowe w skórzanym etui , Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w μm : D46**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	559100 D46
GTIN	2050001025425
Klasa artykułu	56Z

Opis**Wykonanie:**

Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa, połączona przez warstwę niklu. **Prawie nieograniczona trwałość!**

Zastosowanie:

Do ostrzenia i obciągania narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybko tnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaostrzonych stosować powierzchnię bez perforacji. **Nie nadają się do piłowania.**

poręczna wielkość bardzo dobre do fazowania i stępiania ostrych krawędzi ostrzy z HM. Do zgrubnego ostrzenia.

wskazówka:

Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.

Opis techniczny

ziarnistość	średni / zgrubny
Materiały ściernie	Diamant
oznaczenie ziarnistości	D
długość	115 mm
szerokość	25 mm
wysokość	3 mm
Opakowanie	Skórzane etui

Rodzaj produktu

Płyta do obciągania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
kamień	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		