

**Garant****DCMT 11T302, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DCMT 11T302 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,15 mm

Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia