



Oprawki do głowic frezarskich z amortyzacją drgań, BT 50 A = 300, \varnothing trzpienia d1: 16 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303055 16 |
| GTIN | 4045197821706 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis

Wykonanie:

- walcowy kształt
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane
- z otworem Balluffchip
- powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- wersja z amortyzacją drgań, uchwyty z rdzeniem.

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

norma: DIN 6357

Norma na chwyt: DIN 69893

Norma na chwyt: DIN 69882-3

Norma na chwyt: ISO 12164-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min⁻¹

\varnothing zewn. D: 38 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 17 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|-------|
| \varnothing zewn. D | 38 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Długość trzpienia frezarskiego L ₄ | 17 mm |
| ∅ trzpienia d ₁ | 16 mm |
| uchwyt | BT 50 A = 300 |
| norma | DIN 6357 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Norma na uchwyt | DIN 69882-3 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Drgania | amortyzowane |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308785 50 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308780 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308795 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308790 50 |
| Klucze specjalne do ∅ trzpienia 16 mm | 309840 16 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308765 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308760 50 |