

**Szlifierki kątowe, oznaczenie producenta: AGS15-125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Klasa artykułu	03M

Opis**Wykonanie:**

Szlifierka kąтова Milwaukee z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Specjalna szlifierka 1500 W z obniżoną prędkością obrotową **do tarcz szlifierskich wachlarzowych** z układem elektronicznym zapewniającym stałą prędkość obrotową. Z zestawem mocującym.

w dostawie::

dodatkowy uchwyt, osłona, przewód zasilający 4 m.

oznaczenie producenta: AGS15–125C

pobór mocy: 1500 W

maksymalna prędkość obrotowa: 7600 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 33 mm

masa: 2,4 kg

Opis techniczny

maks. Ø tarczy	125 mm
oznaczenie producenta	AGS15–125C
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. głębokość cięcia	33 mm
masa	2,4 kg
ID producenta	AGS15-125

maks. wibracje wg EN	5,5 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	7600 min ⁻¹
pobór mocy	1500 W
Układ łagodnego rozruchu	tak

Akcesoria

Nakrętki mocujące M14 typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Nakrętki mocujące M14 typ NUT	073930 NUT