

**Oprawki Weldon, HSK-A 63 A = 120, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304315 20
GTIN	4045197289056
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

GARANT:Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: DIN 69882-4

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Ø zewn. D: 52 mm

śruba mocująca zamienna 309900: 20

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	20 mm
----------------------------	-------

śruba mocująca zamienna 309900	20
Ø zewn. D	52 mm
uchwyt	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 20 mm

309900 20