



Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych ER CENTRO P, HSK-A 63 A = 130, typ CP dla ER: 16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	305925 16
GTIN	2050001757227
Klasa artykułu	33F

Opis

Wykonanie:

- Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Bicie i powtarzalność 3 µm przy 3×D, maks. 50 mm w przypadku stosowania precyzyjnych tulejek zaciskowych HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, uchwyt opracowany specjalnie do obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych. Wzmocniony korpus uchwytu poprawia stabilność i zapewnia dużą sztywność promieniową. Nakrętki mocujące łożyskowane kulkowo z drobnozwojowym gwintem o profilu trapezoidalnym zapewniają wysokie momenty dokręcania i zmniejszają występujące wibracje.
- Bardzo duże siły mocowania dzięki precyzyjnemu dopasowaniu tulejki zaciskowej i powlekanej nakrętce mocującej.
- Tłumienie drgań za pomocą elementu tulejki zaciskowej i masy uchwytu.

Alternatywnie w przypadku CENTRO P – bez uszczelnienia, z nakrętkami mocującymi ER Centro P nr 309655 **lub z uszczelnieniem**, z nakrętkami mocującymi ER CP do podkładek uszczelniających HP nr 309665 w połączeniu z podkładkami uszczelniającymi HP nr 309666–309668 (do IKZ lub jako wychwytywacz zanieczyszczeń).

Zalety:

Opatentowane dopasowanie tulei zaciskowej, prowadnice podwójne, gwint trapezowy i śruby mocujące z powłoką o niskim tarciu przy mocowaniu tworzą stabilną jednostkę i tym samym zapewniają dużą sztywność i precyzję.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

w dostawie:

Bez nakrętki mocującej.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucze nasadowe nr 309890, precyzyjne klucze mocujące ER do HP nr 309368 – 309381 oraz do gwintowników nr 309402 – 309419 (nie Horex), nakrętki mocujące ER CP nr 309655, 309665, nakrętki mocujące ER HDC nr 309657, podkładki uszczelniające HP nr 309666 – 309668, klucze rolkowe CP nr 309754; 309756, klucze rolkowe HDC nr 309754 / 309756.

wskazówka:

- **Mocuje jedynie Ø nominalną do tolerancji Ø uchwytu h10.**
- **Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.**

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 10 mm
wymiar A długości wysięgu	130 mm
Typ CP dla ER	16
Ø zewn. D	30 mm
Kształt	A
Seria	Centro P
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi HDC	≤ 6 µm
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi HDC	≤ 3 µm
Ø mocowania D ₁	0,5-10 mm
adapter	HSK-A 63 A = 130
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi CP	≤ 6 µm
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi CP	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/305925-16>
