

**Garant****Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, Ø główki: 1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552600 1
GTIN	4045197157164
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z **powłoką diamentową**. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki **galwanicznemu wiązaniu niklowemu**.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania dokładnego** otworów, promieni, konturów oraz **usuwania zadziorów i fazowania**.

Do **węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe)**

**Zalecana prędkość obwodowa:** diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

**wskazówka:**

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 1 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 1 mm

długość całkowita: 45 mm

Ø chwytu: 3 mm

**Opis techniczny**

opis kształtu	zatrask. kul.
Ø główki	1 mm
długość całkowita	45 mm
długość główki L <sub>1</sub>	1 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiały ściernie	diamant
oznaczenie ziarnistości	D
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe