


**Korpusy kapturków ściernych, Ø główki, długość główki: 1626A****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 553100 1626A |
| GTIN | 4045197330574 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis**Wykonanie:**

Kapturki bez szwów, nasadzone na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki można szybko i łatwo wymieniać** (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach przy produkcji narzędzi.

Pasuje do :

Kapturki ścierne nr 553035–553056.

Ø chwytu: 6 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 30000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| maksymalna prędkość obrotowa | 30000 min ⁻¹ |
| Ø główki | 16 mm |
| długość główki | 24 mm |
| Ø chwytu | 6 mm |

