

## Garant

### Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskośnym, HM, Typ: D0807



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	540350 D0807
GTIN	4045197222435
Klasa artykułu	51D

#### Opis

##### Wykonanie:

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM.

**Długość chwytu 200 mm** (z możliwością skracania).

Ø chwytu 8 mm. **Kształt D sferyczny** (KUD).

##### Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Obrabiarkę włączać dopiero po zagłębieniu freza trzepienia frezowego w materiale.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: Kula

Ø główki: 8 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 7 mm

długość całkowita: 207 mm

Ø chwytu: 6 mm

#### Opis techniczny

długość główki L <sub>1</sub>	7 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Ø główki	8 mm
Kształt	z końcówką sferyczną

opis kształtu	Kula
długość całkowita	207 mm
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
oznaczenie uzębienia	Z7
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe