

Garant

Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 3/0,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	206345 3/0,5
GTIN	4045197851925
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.

Frez HPC z **nową, wysokowydajną powłoką.**

Zapewnia **doskonałą wytrzymałość** i **optymalne wyniki skrawania** w różnych stalach nierdzewnych.

do zastosowania przy **dużych prędkościach skrawania**, nadaje się także do TOOLOX®.

Zalety:

wyższa odporność na utlenianie i twardość w podwyższonych temperaturach.

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 40 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 8 mm

Promień ostrza R₁: 0,5 mm

wysięg L₁ z szyjką: 14 mm

Ø szyjki D₁: 2,9 mm

długość całkowita L: 57 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	57 mm
długość ostrzy L _c	8 mm
Ø szyjki D ₁	2,9 mm
Promień ostrza R ₁	0,5 mm

Ø ostrzy D_c	3 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm ²	0,016 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,013 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
Liczba zębów Z	4
wysięg L_1 z szyjką	14 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	40 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	8 mm
Seria	GARANT Master INOX
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h10
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówny
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	niebieskie

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB