

Garant**Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 8/3,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206345 8/3,0
GTIN	4045197852069
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.

Frez HPC z **nową, wysokowydajną powłoką.**

Zapewnia **doskonałą wytrzymałość** i **optymalne wyniki skrawania** w różnych stalach nierdzewnych.

do zastosowania przy **dużych prędkościach skrawania**, nadaje się także do TOOLOX®.

Zalety:

wyższa odporność na utlenianie i twardość w podwyższonych temperaturach.

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 40 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 16 mm

Promień ostrza R_r: 3 mm

wysięg L₁ z szyjką: 27 mm

Ø szyjki D₁: 7,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	63 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,022 mm
wysięg L ₁ z szyjką	27 mm

chwyt	DIN 6535 HA h6
Promień ostrza R_1	3 mm
\varnothing szyjki D_1	7,5 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm ²	0,028 mm
długość ostrzy L_c	16 mm
Liczba zębów Z	4
\varnothing ostrzy D_c	8 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	40 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	16 mm
Seria	GARANT Master INOX
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h10
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówny
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	niebieskie

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB