

Garant

Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 10/1,0 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	206345 10/1,0
GTIN	4045197852083
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.

Frez HPC z **nową, wysokowydajną powłoką.**

Zapewnia **doskonałą wytrzymałość** i **optymalne wyniki skrawania** w różnych stalach nierdzewnych.

do zastosowania przy **dużych prędkościach skrawania**, nadaje się także do TOOLOX®.

Zalety:

wyższa odporność na utlenianie i twardość w podwyższonych temperaturach.

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 40 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 22 mm

Promień ostrza R_1 : 1 mm

wysięg L_1 z szyjką: 32 mm

Ø szyjki D_1 : 9,5 mm

długość całkowita L: 72 mm

Opis techniczny

chwyt	DIN 6535 HA h6
Promień ostrza R_1	1 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,048 mm
długość ostrzy L_c	22 mm

Liczba zębów Z	4
długość całkowita L	72 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
posuw f _z przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø ostrzy D _c	10 mm
Ø szyjki D ₁	9,5 mm
wysięg L ₁ z szyjką	32 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
Kąt linii śrubowej	40 stopni
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	22 mm
Seria	GARANT Master INOX
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h10
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówny
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	niebieskie

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB