

Garant

**Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A
100 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306684 16
GTIN	4045197468536
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- \varnothing mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
 - z otworem na chip Balluffchip
 - powiększona powierzchnia oporowa na kołnierzu
 - powierzchnie funkcyjne HSK obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

\varnothing zewn. D: 38 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 17 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	16 mm
--	-------

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	17 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16
Ø zewn. D	38 mm
adapter	HSK-A 100 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 16 mm	309860 16
Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16