

**Garant****Nakrętki mocujące ER High Speed, do typu ER: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309610 16
GTIN	4045197291974
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję. **Z sześciokątem SW 25.**

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

**wskazówka:**

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Długość całkowita L: 18 mm

Ø zewn. D: 28 mm

gwint: M22×1,5

maks. moment dokręcania: 80 Nm

**Opis techniczny**

do typu ER	16 mm
maks. moment dokręcania	80 Nm
Długość całkowita L	18 mm
gwint	M22×1,5
Ø zewn. D	28 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

---

## Akcesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
---------------------------------------------------	-----------