



Ściernice do obróbki zgrubnej Basic\* „2 w 1”, Ø tarczy×szerokość tarczy:  
230X6 mm



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	560600 230X6
GTIN	9003172228655
Klasa artykułu	53T

## Opis

### Wykonanie:

Uniwersalne ściernice do szlifowania zgrubnego płaszczyzn i krawędzi ze **stali INOX i stali węglowej**.

### Specyfikacja: A30-BF.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 20-30 stopni

zoptymalizowane dla materiału: stal

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Ø otworu: 22,23 mm

## Opis techniczny

grubość tarczy	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6600 min <sup>-1</sup>

Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	230 mm
oznaczenie ziarnistości	A
specyfikacja	A30-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s