



Oprawki HD krótkie, smukłe, HSK-F 63, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	307518 6
GTIN	2050001653352
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

Zastosowanie:

- do wiercenia, rozwiercania i frezowania
- umożliwiają wysoką wydajność skrawania (z wyjątkiem obróbki ciężkiej).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tulejek redukcyjnych – na zamówienie.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

Norma na uchwyt: DIN 69882-7

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: F

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø D₂: 26 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L₃: 24 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm
gwint M: M5

Opis techniczny

L ₃	24 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
gwint M	M5
Ø D ₂	26 mm
Ø zewn. D	50 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
uchwyt	HSK-F 63
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	F
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Wyciory walcowe z tworzywa sztucznego Ø czopu 6 mm	343720 6
--	----------