

**Małe tarcze do przecinania 0,8 mm SG SUPER WĄSKI, Ø tarczy: 65 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 563410 65 |
| GTIN | 4007220849187 |
| Klasa artykułu | 55T |

Opis**Wykonanie:**

- **ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ściernie jak również zbrojenie ściernic do przecinania są optymalnie dostosowane do przeznaczenia pod względem wysokiej wydajności przecinania i trwałości**
 - **wąskie ściernice do przecinania (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) nadają się zwłaszcza do szybkiego cięcia z małą ilością zadziorów i z niewielkim nagrzewaniem. W szlifierkach kątowych starszego typu należy dodatkowo sprawdzić zamocowanie tarczy. Ściernice do przecinania o grubości powyżej 2,0 mm mają zwiększoną stabilność boczną, sztywność i trwałość**
 - **kształty: ściernice do przecinania proste (kształt 41) albo odsadzone (kształt 42)**
- małe tarcze ściernie do przecinania** przeznaczone do stosowania w szczególnie ciasnych miejscach za pomocą szlifierek prostych pneumatycznych albo elektrycznych. Stosować z trzpieniem mocującym nr 563415.

Specyfikacja:**A60P-SG STEELOX.****wskazówka:**

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału: INOX
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s
opis kształtu: prosty
Ø otworu: 6 mm
opis kształtu: prosty
grubość tarczy: 0,8 mm
Ø otworu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| maksymalna prędkość obrotowa | 24300 min ⁻¹ |
| Ø otworu | 6 mm |
| grubość tarczy | 0,8 mm |
| Kształt | 41 |
| opis kształtu | prosty |
| specyfikacja | A60P-SG |
| Ø tarczy | 65 mm |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni |
| zoptymalizowane dla materiału | INOX |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |

Akcesoria

Trzpień mocujący do małych tarcz do przecinania pasują do otworu o Ø 6 mm

563415 6