



**Wysokowydajna pianka z oleju chłodząco-smarującego, bez chloru, zawartość: 0,4l**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Klasa artykułu	08J

### Opis

#### Wykonanie:

Olej do obróbki skrawaniem, przeznaczony do najcięższych prac. Nie zaleca się mieszania ze zwykłym, mineralnym olejem do obróbki skrawaniem (nie dotyczy oleju rozpuszczalnego w wodzie).

#### Zalety:

Zwiększają **trwałość narzędzi, wydajność skrawania i jakość powierzchni, bez chloru** – bez szkodliwych oparów, **przyjazne dla środowiska**.

#### Zastosowanie:

Uniwersalny do **skrawania** (frezowania, toczenia, wiercenia, gwintowania, rozwiercania, przeciągania otworów, piłowania), jak również do **obróbki plastycznej**. Niezbędny przy obróbce **materiałów trudnoskrawalnych**, takich jak stale nierdzewne i żaroodporne, stopy niklu, tytan itp. Idealny do **metali kolorowych**.

**Przyczepna pianka z oleju chłodząco-smarującego** do doprowadzania dokładnie w miejsce obróbki. Nie zawiera siarki i olejów mineralnych. Nie zawiera siarki i olejów mineralnych.

### Opis techniczny

## Karta danych

oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS07 uwaga
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS02: Płomień
Wersja	puszka z aerozolem
Rozpuszczalność w wodzie	rozpuszczalny
Temperatura wrzenia	-24 °C
Temperatura samozapłonu	235 °C
głowica rozpylająca	Smart Straw
kolor	jasnożółty
temperatura przechowywania	15 - 35 °C
zawartość	0,4 l
Rodzaj produktu	Olej do obróbki skrawaniem / olej szlifierski