

**Przyrządy do wytaczania szczęk, Ø zewn. / wewn.: 342/260 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Klasa artykułu	38L

Opis**Wykonanie:**

Korpus z wbudowanym, **kutym matrycowo pierścieniem spiralnym**, który można obracać za pomocą radełkowania na obrzeżu korpusu. Pierścień ten porusza **3szczęki 2-stronnedo** wewnątrz i na zewnątrz w sposób bezstopniowy. Śruby oporowe do wytaczania szczęk nastawczych montuje się w otworach szczęk nasadowych uchwytu tokarskiego. **Podczas wytaczania uchwyt zaciskany jest z taką samą siłą (mocowanie wstępne) jak podczas późniejszej obróbki elementów.**

Objaśnienie:

szczeka nastawna

rolka

korpus ze spiralą

Szczęki nasadowe

śruba zaczepowa

Zastosowanie:

Do efektywnego **wytaczania wewn. i przetaczania zewn. miękkich szczęk nasadowych** w uchwytach tokarskich. Również do **prze- lub doszlifowywania** hartowanych szczęk nasadowych **w celu dokładniejszego ruchu obrotowego.**

Ø zakresu oporu w pozycji J: 160 - 270 mm

Ø zakresu oporu w pozycji A: 330 - 440 mm

masa: 8 kg

pasują do uchwytów tokarskich o \varnothing do: 400 mm

Opis techniczny

\varnothing zakresu oporu w pozycji J	160 - 270 mm
masa	8 kg
\varnothing wewnętrzna	260 mm
\varnothing zakresu oporu w pozycji A	330 - 440 mm
pasują do uchwytów tokarskich o \varnothing do	400 mm
\varnothing zewnętrzna	342 mm