

HOLEX®**Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415100 300
GTIN	4045197203151
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala.

materiał: Stal stopowa, INOX

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm/cal

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka: 1/20 mm

podziałka: 1/128 cal

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

długość szczęk	90 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
Kalibracja	A1
ustalanie	Śruba ustalająca górna
przełączalny odczyt	mm/cal

podziałka	1/128 cal
podziałka	1/20 mm
granica błędu	0,05 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	DIN 862
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412470 MS300
--	--------------