


Garant**CCMT 09T308, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Gatunek	HB7010-1
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia