


Garant**CCMT 09T308, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 2,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,05 - 2,5 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko załamane
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min

Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia