

HOLEX®**Suwmiarki, zakres pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415186 500
GTIN	4045197479839
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru elementów o dużej \varnothing** . Z dokładną regulacją. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

Z dokładną regulacją.

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

norma: DIN 862

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,07 mm

długość szczęk: 150 mm

\varnothing odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 1,2 kg

Opis techniczny

wykonanie elementów skali	matowana
długość szczęk	150 mm
\varnothing odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
masa	1,2 kg
zakres pomiarowy	0 - 500 mm

odczyt	0,05 mm
Kalibracja	A1
wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowana
podziałka	1/20 mm
granica błędu	0,07 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	DIN 862
regulacja dokładna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500