

**TCMT 16T308, Gatunki: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260958 HB7010-1
GTIN	4045197852878
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Gatunek	HB7010-1
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia