

Garant**VCMT 160402, Gatunki: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261370 HB7020
GTIN	4045197852908
Klasa artykułu	21G

Opis

VCMT 160402 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Gatunek	HB7020
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160402
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia