

**CCMT 060202 Wiper, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260093 CA510
GTIN	4960664753109
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 060202 Wiper CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Gatunek	CA510

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	WP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia