

**Garant****Czujniki zegarowe odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / Ø korpusu:  
10/58mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Klasa artykułu	41C

## Opis

### Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. **Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym.** Trzpień chwytowy o Ø 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia, na którym są umieszczone 2 przestawne znaczniki tolerancji. Centralna wskazówka - odczyt co 1/100 mm, mała wskazówka bocznej skali - odczyt co 1 mm.

### z przeciwwstrząsową osłoną zębatki.

Wstrząsy nie są przenoszone bezpośrednio na mechanizm pomiarowy. Wyjątkowo solidna i odporna konstrukcja.

### Wykonanie, tekst reklamowy:

Precyzyjne czujniki zegarowe **z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym.** Trzpień chwytowy Ø 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia, na którym są umieszczone 2 przestawne znaczniki tolerancji. Centralna wskazówka - odczyt co 1/100 mm, mała wskazówka bocznej skali - odczyt co 1 mm.

### Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

## Opis techniczny

nacisk pomiarowy	0,7 - 1,5 N
wartość działki skali	0,01 mm
Kalibracja	C1
odczyt po 1 obrocie wskazówki	1 mm
zakres pomiarowy	10 mm
Ø korpusu	58 mm
norma	DIN 878
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy)	15 µm
obrotowy cyferblat	tak
nastawne znaczniki tolerancji	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

## Usługi

Kalibracja DAkkSczujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5
Kalibracjaczujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	023000 10

## Akcesoria

Trzpienie stalowe Typ 28	434900 28
Trzpienie stalowe Typ 14/40	434900 14/40
Trzpienie stalowe Typ 24	434900 24
Trzpienie stalowe Typ 2	434900 2
Trzpienie stalowe Typ 11	434900 11
Trzpienie stalowe Typ 12	434900 12
Trzpienie stalowe Typ 14/20	434900 14/20
Trzpienie stalowe Typ 18/1	434900 18/1

Trzpienie stalowe Typ 13	434900 13
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 20 mm	434920 20
Trzpienie stalowe Typ 11/15	434900 11/15
Trzpienie z HM Typ 18/3	434910 18/3
Trzpienie z HM Typ 2	434910 2
Trzpienie stalowe Typ 18/3	434900 18/3
Trzpienie stalowe Typ 18/5	434900 18/5
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 30 mm	434920 30
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 60 mm	434920 60
Trzpienie stalowe Typ 17	434900 17
Trzpienie stalowe Typ 14	434900 14
Trzpienie stalowe Typ 18/4	434900 18/4
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 25 mm	434917 25
Trzpienie z HM Typ 18/1	434910 18/1
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 70 mm	434920 70
Trzpienie z HM Typ 18/2	434910 18/2
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 50 mm	434918 50
Trzpienie stalowe Typ 18/6	434900 18/6
Trzpienie stalowe Typ 14/15	434900 14/15
Trzpienie stalowe Typ 10	434900 10
Trzpienie stalowe Typ 20	434900 20
Trzpienie z HM Typ 11	434910 11
Trzpienie z HM Typ 18/6	434910 18/6
Trzpienie z HM Typ 18/5	434910 18/5
Trzpienie stalowe Typ 11/20	434900 11/20
Szkiełka do czujników zegar. Typ 58	432010 58
Trzpienie z HM Typ 10	434910 10
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 80 mm	434920 80

Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 10 mm	434920 10
Trzpień stalowe Typ 16	434900 16
Trzpień stalowe Typ 30/10	434900 30/10
Trzpień stalowe Typ 39	434900 39
Trzpień stalowe Typ 15	434900 15
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 90 mm	434920 90
Trzpień stalowe Typ 29/10	434900 29/10
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 50 mm	434920 50
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 50 mm	434917 50
Trzpień z HM Typ 16	434910 16
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 15 mm	434920 15
Trzpień stalowe Typ 11/35	434900 11/35
Trzpień stalowe Typ 14/30	434900 14/30
Trzpień stalowe Typ 11/25	434900 11/25
Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2
Trzpień z HM Typ 14	434910 14
Trzpień stalowe Typ 18/2	434900 18/2
Trzpień obracany	434912
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 100 mm	434920 100
Trzpień z HM Typ 17	434910 17
Trzpień stalowe Typ 29/20	434900 29/20
Pierścień zewnętrzny do czujnika zegarowego Typ 58	432020 58
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 25 mm	434918 25
Trzpień z HM Typ 18/4	434910 18/4
Trzpień stalowe Typ 11/30	434900 11/30
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 40 mm	434920 40