

Garant**Frezy torusowe VHM, bez powłoki, Ø h6 DC / R1: 8/2,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206192 8/2,0
GTIN	4045197853103
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Zzaszlifowaniem mimośrodowymi dodatkowym **polerowaniem** komór wiórów, **co zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów** w stopach aluminium dających długi wiór.

Tolerancje:

· **promień naroża**

$RS_1 = 0,5$ tolerancja $\pm 0,02$.

$RS_1 > 0,5 - 1,5$ tolerancja $\pm 0,03$.

$RS_1 > 1,5$ tolerancja $\pm 0,05$.

Wymiary wg normy zakładowej.

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HA

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 13 mm

Promień ostrza R_1 : 2 mm

wysięg L_1 z szyjką: 62 mm

Ø szyjki D_1 : 7,4 mm

długość całkowita L: 100 mm

Opis techniczny

Ø szyjki D_1	7,4 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór	0,04 mm
długość całkowita L	100 mm

chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,04 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
wysięg L_1 z szyjką	62 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
\varnothing ostrzy D_c	8 mm
Promień ostrza R_1	2 mm
Liczba zębów Z	3
długość ostrzy L_c	13 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,24 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	13 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB