

**CCMT 09T308 Wiper, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260100 PV720
GTIN	4960664753734
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 09T308 Wiper PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Gatunek	PV720
Łamacz wiórów	WP
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia