


DCMX 070204 Wiper, Gatunki: CA510

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Klasa artykułu	25E

Opis

DCMX 070204 Wiper CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA510
Łamacz wiórów	WP
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMX 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia