


**DCMX 11T304 Wiper, Gatunki: PV720**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DCMX 11T304 Wiper PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 270 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	WP
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Gatunek	PV720
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMX 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia