

**Precyzyjne czujniki miniaturowe, zakres pomiaru / Ø korpusu: 5/40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	432500 5/40
GTIN	4031452101546
Klasa artykułu	46C

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne, miniaturowe czujniki zegarowe w solidnej, metalowej obudowie, trzpień chwytowy o Ø 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Opis techniczny

Ø korpusu	40 mm
Kalibracja	C1
nacisk pomiarowy	0,8 - 1,3 N
odczyt po 1 obrocie wskazówki	0,5 mm
wartość działki skali	0,01 mm
zakres pomiarowy	5 mm

norma	DIN 878
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy)	12 µm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	023000 10
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5

Akcesoria

Trzpienie stalowe Typ 10	434900 10
Trzpienie z HM Typ 16	434910 16
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 50 mm	434920 50
Trzpienie z HM Typ 18/2	434910 18/2
Trzpienie z HM Typ 14	434910 14
Trzpienie z HM Typ 2	434910 2
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 20 mm	434920 20
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 100 mm	434920 100
Trzpienie stalowe Typ 14/30	434900 14/30
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 15 mm	434920 15
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 40 mm	434920 40
Trzpienie z HM Typ 11	434910 11
Trzpienie stalowe Typ 24	434900 24
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 25 mm	434917 25
Trzpienie stalowe Typ 17	434900 17
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 90 mm	434920 90

Trzpień z HM Typ 10	434910 10
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 50 mm	434918 50
Trzpień stalowy Typ 20	434900 20
Trzpień stalowy Typ 2	434900 2
Trzpień stalowy Typ 11/30	434900 11/30
Trzpień stalowy Typ 14/15	434900 14/15
Trzpień stalowy Typ 30/10	434900 30/10
Magnetyczna ścianka tylna dla czujników zegarowych do Ø obudowy 40 mm	434835 40
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 25 mm	434918 25
Trzpień stalowy Typ 29/20	434900 29/20
Trzpień z HM Typ 18/1	434910 18/1
Trzpień stalowy Typ 11/25	434900 11/25
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 70 mm	434920 70
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 50 mm	434917 50
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 10 mm	434920 10
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 60 mm	434920 60
Trzpień stalowy Typ 18/4	434900 18/4
Trzpień z HM Typ 18/5	434910 18/5
Trzpień stalowy Typ 14	434900 14
Trzpień stalowy Typ 11/35	434900 11/35
Trzpień stalowy Typ 11	434900 11
Trzpień stalowy Typ 11/15	434900 11/15
Trzpień z HM Typ 18/3	434910 18/3
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 80 mm	434920 80
Trzpień stalowy Typ 11/20	434900 11/20
Trzpień z HM Typ 17	434910 17
Trzpień stalowy Typ 39	434900 39

Trzpienie stalowe Typ 13	434900 13
Trzpienie stalowe Typ 18/6	434900 18/6
Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2
Trzpienie stalowe Typ 18/5	434900 18/5
Trzpienie stalowe Typ 14/20	434900 14/20
Trzpienie stalowe Typ 12	434900 12
Trzpienie z HM Typ 18/6	434910 18/6
Trzpienie stalowe Typ 16	434900 16
Trzpienie stalowe Typ 18/1	434900 18/1
Trzpienie stalowe Typ 15	434900 15
Trzpienie stalowe Typ 29/10	434900 29/10
Trzpienie stalowe Typ 18/2	434900 18/2
Pierścień zewnętrzny do czujnika zegarowego Typ 40	432020 40
Trzpienie stalowe Typ 28	434900 28
Trzpienie stalowe Typ 14/40	434900 14/40
Szkiełka do czujników zegar. Typ 40	432010 40
Trzpienie stalowe Typ 18/3	434900 18/3
Trzpienie z HM Typ 18/4	434910 18/4
Trzpień obracany	434912
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 30 mm	434920 30