

Garant**Pilniki obrotowe Z1 – bardzo zgrubne, HM, Typ: C0616****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540600 C0616
GTIN	4045197155771
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 16 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	50 mm
opis kształtu	walc. okr.
Kształt	C0616
Ø główki	6 mm
oznaczenie uzębienia	Z1

Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość główki L ₁	16 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe