



Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe, do otworów nieprzelotowych, SS, zakres pomiarowy: 20-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Klasa artykułu	46D

Opis

Wykonanie:

2-punktowy, porównawczy przyrząd pomiarowy, wykonany w oparciu o system **Schwenk**.

Schwenk Grundloch SS do pomiaru otw. nieprzelot. i nasadek centrujących. Suwak pomiarowy i ruchomy trzpień pokryte węglnikami spiekanymi.

w dostawie::

Średnicówka **bez**czujnika i pierścieni nastawczych.

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym wlewo nr 434807 wielk.10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

wskazówka:

Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczne jest użycie przedłużki nr 434920 wielk. 10 lub trzpień stalowych nr 434900 wielk. 16.

Opis techniczny

liczba suwmiarek	3
odstęp od dna otworu h	1,5 mm
zakres pomiarowy	20 - 50 mm
głębokość pomiaru	77 mm

Karta danych

zakresy pomiarowe suwmiarek	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm
Szerokość talerza centrującego	18 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	C4
Rodzaj produktu	2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/435120-20-50>