



Przyrządy do pomiaru stożka wewnętrznego IFM, zakres pomiarowy: 40-60 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Klasa artykułu	46D

Opis

Wykonanie:

przyrząd pomiarowy IFM ze stożkiem pomiarowym 90°; do **określenia największej średnicy stożka wewnętrznego**. Hartowany krzyżak stożka pomiarowego wprowadzany jest w stożek wewnętrzny. Największą \varnothing określa się przez dociśnięcie do oporu.

w dostawie::

Czujnik zegarowy

wskazówka:

Wersje specjalne z innymi kątami stożka na zamówienie. Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości sfazowania dostępne na zamówienie.

norma: DIN 878

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

wartość działki skali: 0,01 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	40 - 60 mm
------------------	------------

wartość działki skali	0,01 mm
norma	DIN 878
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe