

Garant**Wiertło centrujące HSS-E A z powierzchnią, TiAlN, Ø nom. DC k12: 6,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111205 6,3
GTIN	4045197853479
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Z pełnego materiału, zaszlifowane, śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 6,3 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 100 – 150 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

s – 0,1: 14 mm

długość całkowita L: 71 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h7
długość całkowita L	71 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	100 – 150 mm
Ø nom. D _c	6,3 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
s – 0,1	14 mm
Liczba ostrzy Z	2
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E

norma	DIN 333
typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Chwyt cylindryczny z h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków