



Rejestrator temperatury/wilgotności bez stacji dokującej USB, typ: 174H



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474201 174H
GTIN	4029547010804
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Zabezpieczenie danych również przy rozładowanej baterii. Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C). Interfejs USB (stacja dokująca) umożliwia szybką i łatwą konfigurację rejestratora oraz odczytywanie danych pomiarowych. Dodatkowo pomiar i zapisywanie wyników pomiarów wilgotności względnej.

w dostawie::

uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560, wielk. CR2032 i protokół kalibracji.

Kalibracja: I6

zakres pomiarowy temperatury: -20 - 70 °C

granica błędu pomiaru temperatury: $\pm 0,5$ °C

dokładność pomiaru wilgotności względnej: ± 3 %

długość: 60 mm

szerokość: 38 mm

wysokość: 18,5 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy temperatury	-20 - 70 °C
dokładność pomiaru wilgotności względnej	±3 %
granica błędu pomiaru temperatury	±0,5 °C
długość	60 mm
szerokość	38 mm
wysokość	18,5 mm
Kalibracja	I6
liczba baterii	2
pamięć przyrządu	16000

Usługi

Kalibracja termohigrometrów	016900
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Termohigrometr	016930

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------