

Garant

Frezy trzpieniowe VHM MTC, DLC, Ø h6 DC: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	202271 6
GTIN	4045197854810
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC-sp² najnowszej generacji.

Z **zaszlifowaniem mimośrodowym** i **wypolerowanymi** rowkami wiórowymi w celu **dobrego odprowadzania wiórów** powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do **MTC (Multi Task Cutting)**, przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich **(MTM)** nowej generacji.

wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!

Zalecany nowym wyrobem zamiennym jest nr 202014.

Tolerancja Ø nominalnej: h6

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HA

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c: 13 mm

wysięg L₁ z szyjką: 24 mm

Ø szyjki D₁: 5,7 mm

długość całkowita L: 62 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Opis techniczny

wysięg L ₁ z szyjką	24 mm
posuw f _z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,03 mm

Ø chwytu D_s	6 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h6
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Liczba zębów Z	3
Dokładność wyważenia z chwytym	G 2,5 z HA
Ø szyjki D_1	5,7 mm
długość całkowita L	62 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,025 mm
długość ostrzy L_c	13 mm
Ø ostrzy D_c	6 mm
kształt chwytu	HA
współczynnik korekcyjny f_z	3
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	13 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie

Strategia skrawania	MTC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------