

**HOLEX®**

**Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm, Ø główki×długość główki: 30X20 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553600 30X20
GTIN	4045197240194
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.

minimalna prędkość obrotowa: 13000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

minimalna prędkość obrotowa	13000 min <sup>-1</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min <sup>-1</sup>
długość główki	20 mm
Ø główki	30 mm
opis kształtu	walcowy
Ø chwytu	6 mm
materiał podłoża	elastyczny korpus gumowy

