

HOLEX®**Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja ekonomiczna, MK / stożek
uchwyty wiertarskiego: 4/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342500 4/16
GTIN	4045197296894
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:****Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane .**

Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wersja precyzyjna i tania.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

Norma:Bohrfutterkegel **DIN 238**.

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 16

Ø D stożka: 15,733 mm

Opis techniczny

stożek uchwytu wiert. DIN 238	B 16
Ø D stożka	15,733 mm
Wielkość stożka Morse'a	4