



Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemienskośne, HM TiAlN, Typ: F1020



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 540560 F1020 |
| GTIN | 4027497455935 |
| Klasa artykułu | 56L |

Opis

Wykonanie:

Æ chwytu 6 mm

Pilniki obrotowe LUCAS są produkowane z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej odporności na obciążenia dynamiczne, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Jeżeli średnica główki jest większa niż średnica chwytu, wówczas chwyt jest wykonywany ze stali, w przeciwnym wypadku z węglików spiekanych.

Dodatkowa powłoka z TiAlN zwiększa trwałość i odporność cieplną.

Do wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych (Heavy Duty). **Kształt - łukowy łagodny (RBF).**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-------|
| długość główki L ₁ | 20 mm |
| oznaczenie uzębienia | Z4 |
| długość całkowita | 60 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ø główki | 10 mm |
| Stopień wielkości uzębienia | drobny |
| opis kształtu | łukowy łagodny |
| rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemienskośne |
| Kształt | F1020 |
| Ø chwytu | 6 mm |
| Materiał ostrza | HM TiAlN |
| powłoka | TiAlN |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |