

HOLEX®**Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja ekonomiczna, MK / stożek uchwytu wiertarskiego: 2/12****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 342500 2/12 |
| GTIN | 4045197296825 |
| Klasa artykułu | 32X |

Opis**Wykonanie:****Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane .**

Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wersja precyzyjna i tania.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

Norma:Bohrfutterkegel **DIN 238**.

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 12

Ø D stożka: 12,065 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ø D stożka | 12,065 mm |
| stożek uchwytu wiert. DIN 238 | B 12 |
| Wielkość stożka Morse'a | 2 |