

**HOLEX®****Chwyty trzpieniowe z gwintem mocującym, MK / uchwyt ze stożkiem: 2/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Klasa artykułu	32X

**Opis****Wykonanie:**

**Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane.** Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna z chwytem MK i wewnętrznym gwintem mocującym.

**Zastosowanie:**

Do mocowania chw. wiertar. we frezarkach ze stożkiem Morse'a.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 12

Ø D stożka: 12,065 mm

wewnętrzny gwint dociągający: M 10

**Opis techniczny**

Ø D stożka	12,065 mm
Wielkość stożka Morse'a	2
wewnętrzny gwint dociągający	M 10
stożek uchwytu wiert. DIN 238	B 12